

naxマイティラックG-II 各種クリヤーは、マイティラックG-II に最適のクリヤーです。

### ★naxマイティラックG-II 280 エポカクリヤー

特長	高外観、ハイレベリングタイプ（にごし塗装は不適）
容量	16L
ハードナー	マイティラックG-II エポカハードナー…3.6kg（混合比4：1）
シンナー	naxマイティラックG-II シンナーを使用 標準希釈率*0～10%
乾燥	40℃×10分後、60℃×40分以上、または20℃×24時間以上

\*標準希釈率は主剤重量に対する比率です。（ハードナーの重量は計算に含みません。）

### ★naxマイティラックG-II 240 2コートクリヤー

特長	メタル戻りのない、光沢、肉持ち感の良いタイプ
容量	16L
ハードナー	naxマイティラックG-II ハードナー…4kg・3.6kg・0.9kg naxマイティラックG-II ハードナー（速乾型）…4kg・3.6kg naxマイティラックG-II ハードナータッチアップ用…0.9kg （混合比4：1）
シンナー	naxマイティラックG-II シンナーを使用（別表参照） 標準希釈率*0～10%

\*標準希釈率は主剤重量に対する比率です。（ハードナーの重量は計算に含みません。）

\*気温が高い時に使用する「naxマイティラックG-II 241 2コートクリヤー」（夏用）もあります。

### ★naxマイティラックG-II KB型240 2コートクリヤー

naxマイティラックG-II KB型は、仕上がり外観、特に光沢・肉持ち感・肌伸びをレベルアップした大型車両等に適したクリヤーです。

特長	仕上がり外観、肉持ち感、肌伸びに優れた大面積用のクリヤー
容量	16L
ハードナー	naxマイティラックG-II KB型ハードナー（AR）…4kg・1kg naxマイティラックG-II KB型ハードナー W（AR）…4kg （混合比4：1）
シンナー	naxマイティラックG-II シンナーを使用 標準希釈率*5～15%
乾燥	40℃×10分後、60℃×40分以上、または20℃×24時間以上

\*標準希釈率は主剤重量に対する比率です。（ハードナーの重量は計算に含みません。）

# クリヤー

## その他クリヤー

### ★ニッペ (10 : 1) ウレタンクリヤー ST

特長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塗りやすく、作業性が良好です。</li> <li>2. つや残りが良好です。</li> <li>3. 指触乾燥時間が速くゴミがつきにくいクリヤーです。</li> </ol>	
容量	16L	
ハードナー	naxマルチ (10 : 1) ハードナー (#10, #20)	
シンナー	naxマルチウレタンシンナーNEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率10~20%	
乾燥	指触乾燥	20℃×5分
	ポリッシュ可能	60℃×18分以上 20℃×4時間以上

\*乾燥後、室温放置24時間以内でのポリッシュを推奨

\*乾燥前に20℃×5分程度のセッティング時間を設けてください。



### ★naxイーゼス (3 : 1) グリフィスクリヤー

特化則対応

特長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特殊耐スリ傷樹脂の採用により、耐スリ傷性に優れています。</li> <li>2. 乾燥後から24時間後まで、優れたポリッシュ性を維持します。</li> <li>3. 肌伸びが良く平滑に仕上がるため、作業性が向上します。</li> <li>4. 特化則対応、PRTR対応、第2石油類で管理が容易です。</li> </ol>	
容量	16L、4L	
ハードナー	naxウルトラハードナー各種	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率10~20%	
乾燥	指触乾燥	20℃×10分
	ポリッシュ可能	60℃×20分以上 (70℃×15分以上) 20℃×15時間以上

樹脂部品仕様	クリヤー	バンパー用 ハードナー	シンナー
バンパー用 ハードナー仕様	100	40	20~30

## ★naxイージス (3 : 1) TSクリヤー

特化則対応

naxイージス (3 : 1) TSクリヤーは、トヨタ自動車様が採用している新耐スリ傷性向上クリヤー (Self-restoring Coat) の補修に対応した製品です。

特長	1. 特殊耐スリ傷樹脂の採用により耐スリ傷性に優れています。 2. 特化則対応、PRTR対応、第2石油類で管理が容易です。		
容量	4L		
ハードナー	naxイージス (3 : 1) TSクリヤー専用ハードナー naxイージス (3 : 1) TSクリヤー専用ハードナー (遅乾形)	0.9kg	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 標準希釈率15%		
ぼかし剤	naxイージス (3 : 1) TSクリヤー専用ボカシ剤	1L	
乾燥	指触乾燥	20℃×10分	
	ポリッシュ可能	60℃×20分以上 (70℃×15分以上) (20℃×48時間以上)	

樹脂部品仕様	クリヤー	バンパー用 ハードナー	シンナー
バンパー用 ハードナー仕様	100	50	25

## ★naxマイティラックG-II 295 ニューセラミッククリヤー

用途	耐スリ傷性新車塗膜の補修用クリヤー		
特長	速乾アクリルウレタン塗料の約3倍の耐スリ傷性を有する (当社比)。肌伸びに優れ、たれにくい。		
容量	4L		
ハードナー	naxマイティラックG-II セラミックハードナー…2kg (混合比2 : 1)		
シンナー	naxマイティラックG-II シンナー 標準希釈率*5~20%		
乾燥	セッティング15~20分後 予備乾燥40℃×20分 強制乾燥70℃×50分以上		

\* 標準希釈率は主剤重量に対する比率です。(ハードナーの重量は計算に含みません。)